


KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG0706, DBC, Nimellis-Ø D: 32mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	239805 32
GTIN	
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Lämpöreikien poraamiseen 5×D saakka.

Geometrinen **ASG0706**, leikkauskulma 8°+ 45°.

Pohja- ja lämpöreikien poraamiseen.

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat lämpiporauksia.**

Tekninen kuvaus

pitimelle nro 239880 - 239940	27 – 34,99
Pään pituus l	25 mm
Terien lkm Z	8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	1,2 mm/kierr,
Terän pituus l ₁	6 mm
Nimellis-Ø D	32 mm

Pinnoitus	DBC
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	160 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	140 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		