

**Garant**
**Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjähd. pitkä, Tyyppi: 20**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	239745 20
GTIN	4045197593269
Tuoteluokka	23A

**Kuvaus**
**Malli:**

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoissa** erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

**Huomautus:**

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550 – 210582 ja nro 212000.

Varsi: DIN 6535 HA, h6

sopii läpireiän Ø:lle: 21,21 - 26,2 mm

sopii pohjareiän Ø:lle: 25,21 - 30,2 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 138 mm

Varren Ø D<sub>5</sub> h6: 25 mm

Suosittelut kiristysmomentti: 20 Nm

**Tekninen kuvaus**

sopii pohjareiän Ø:lle	25,21 - 30,2 mm
Varren Ø D <sub>5</sub> h6	25 mm
sopii läpireiän Ø:lle	21,21 - 26,2 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	138 mm
Suosittelut kiristysmomentti	20 Nm
Kokonaispituus L	200 mm
Sarja	TopCut

Sisäjähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike