

**Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki litteä, neodyymi, Ø: 88mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085939 88
GTIN	4069515000109
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus**Malli:**

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .

Tekninen kuvaus

Korkeus kierteineen	8,5 mm
Nimellispitovoima	420 N
Korkeus	8,5 mm
Kierre	M8
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

