

**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA510****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250103 CA510 |
| GTIN | 4960664697069 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 1,2 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Syöttö f | 0,06 - 0,42 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 180 - 590 m/min |
| Koneistusehto | jatkuva |
| lastunmurtaja | WP |
| Laji | CA510 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä