

Garant GRIDLINE

Reikäseinäpystykaappi, leveys 40G umpilevypariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942151 2000
GTIN	4069515001083
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Sisäpuolelta vahvistetut saranaovelliset reikäseinäpystykaapit, ulosvedettävät reikäseinät, 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on nastasynterilukko. Itsekantavat ulosvedettävät pystykaapit, □ 9×9 mm, rei'itys 37 mm:n välein GARANT easyFix-koukkujen ja -pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Reikälevyt säädettävissä 25 mm:n välein. Reikäseinät kulkevat teleskooppikiskoilla. Kantavuus vetolaatikkoa kohti 80 kg.

Hyötypinta molemmilla puolilla ulosvedettävää pystykaappia kohti 2,2 m². **Turvalukitus.**

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sopivat tarvikkeet, kuten esimerkiksi GARANT easyFix -koukut ja pitimet löytyvät ryhmästä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Syvyys G	28

Malli	Reikäseinä-pystykaappi
Korkeus	2000 mm
Leveys G	40
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1692 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	656 mm
Syvyys	700 mm
Ulosvetoseinän kantavuus	80 kg
Paino	186 kg
Ulosvetoseinien lukumäärä	3
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Pystykaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/942151-2000>