

HOLEX®**CNMG 160608 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 160608 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,55 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,55 mm/kierr,
lastunmurtaja	MM
Lastuamissyvyys a_p	1 - 6 mm
Laji	HBX130

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Sisäorvauspidin
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali