

**ER-pienoisholkki-istukka lieriömäinen, ER-kiristysholkkikoolle: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300681 11
GTIN	4069515001441
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäjähdytykseen.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308878 – 309434, ER-vaihtomutterit nro 309580; 309650.

Huomautus:

Ei sovellu kutistukseen.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	16 mm
Varren pituus L ₁	200 mm
Ulko-Ø D	16 mm
L ₂	20,5 mm
ER-kiristysholkeille	11 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 7 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/300681-11>
