

**CNMG 120408, Laji: SP0819****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Tuoteluokka	28A

Kuvaus

CNMG 120408 SP0819 Laji: SP0819

lastunmurtaja: 4E

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5,5 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,55 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 120 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 150 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
lastunmurtaja	4E
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	150 - 320 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 120 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5,5 mm

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Laji	SP0819
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä