

**CNMG 120404, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä