

**Pro Eco kääntöteränpidin PCLNR 95°, kääntöterille PC.., oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250044 25/12
GTIN	4069515004015
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Terän koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 1
Kiinnitysvipu	259016 1
Varren koko	25 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Sarja	Pro Eco
Aluslevy	259034 1
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525M12

Jousisokka	259045 1
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250044-25/12>