

**Pro Eco kääntöteränpidin PWLNR 95°, kääntöterille PW.., oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251924 25/08
GTIN	4069515004053
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Standardi	Tehdasnormi
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 1
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sarja	Pro Eco
Kiinnitysvipu	259016 1
Pään pituus L ₁	33 mm
Terän koko	8 mm
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	PWLNR/L 2525M08
Aluslevy	259034 3

Jousisokka	259045 1
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/251924-25/08>