

**Pro Eco kääntöteränpidin PWLNL 95°, kääntöterille PW.., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259016 1
Terän koko	8 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 1
Aluslevy	259034 3
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Pään pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Sarja	Pro Eco
ISO-koodi pidin	PWLNRL 2020K08
Standardi	Tehdasnormi

Jousisokka	259045 1
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/251925-20/08>