

**KOMET®-rouhintäterä Muoto g, Tyyppi: B05L****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 240074 B05L |
| GTIN | 4047109017795 |
| Tuoteluokka | 24H |

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi**.

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Lastuava aine: HSS Co 10

Poraussyvyys: 80 mm

Porauksille, Ø alkaen: 12 mm

Kokonaispituus: 125 mm

Varren Ø: 8 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------------------|
| tyyppi | B05L |
| Kokonaispituus | 125 mm |
| Poraussyvyys | 80 mm |
| Porauksille, Ø alkaen | 12 mm |
| Varren Ø | 8 mm |
| Lastuava aine | HSS Co 10 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

