

Garant**Konepajan digitaalinen työntömitta HCT IP67 ilman mittauskärkiä,
Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415373 300
GTIN	4069515008228
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Konepajan digitaalinen työntömitta IP67. **Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm.** Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 10 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, **miellyttävän tuntuinen Haptoprene®-pinta.** Mittauspinnat on hienohierretty.

Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) -mobiilisovelluksen kanssa (saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin) ja HCT Windows -sovelluksen kanssa (saatavissa Windows-laitteisiin). Käytettävissä myös human interface device:n (HID) kanssa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

#Mukana 1× paristo nro 081560 koko CR2032.

Varaosa:

Paristopidike nro 412237 koko B.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,0005 tuuma
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Kalibrointi	A1
Automaattinen sammutus	kyllä
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	ISO 13385
IP-suojaluokka	IP 67
Lukema	0,01 mm
Leukapituus	100 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	11,5 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
Sarja	HCT
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Pakkaus	kestävä rasia
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
Mittauskärjet	ei
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	konepajatyöntömitta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/415373-300>