

**KOMET®-loveamisterä HSS-Co5, Leveys b: A2,15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240020 A2,15
GTIN	4047109015753
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Käyttö:**

Varmistinrenkaiden (SEEGER®-renkas) ulkopuolisten urien valmistukseen. Terän leveys vastaa lukkorengasurien voimassa olevaa toleranssia H11. Terät tarvitsee hioa uudelleen vain otsapuolelta.

Tekninen kuvaus

Sopiva pidin	AE ja A1/2A nrolla 240022
Seeger-renkaan leveydelle	2 mm
Korkeus h	11 mm
Leveys b	2,15 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS Co 5
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen