

 KOMET**KOMET® sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 60° (metrinen), Tyyppi: B03****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240084 B03
GTIN	4047109016934
Tuoteluokka	24H

**Kuvaus****Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi.**

**Lastuava aine:**

**HSS/Co10** – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

**Huomautus:**

**Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.**

**Tekninen kuvaus**

Porauksille, Ø alkaen	7 mm
Nousulle enintään	1,5 mm
tyyppi	B03
Poraussyvyys	26 mm
Kokonaispituus	65 mm
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen