

**Kitkapora vakio (kauluksella) Uni, Kierre: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080751 M8
GTIN	4069515008648
Tuoteluokka	BAW

**Kuvaus****Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora vakio (kauluksella).

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

**Käyttö:**

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille ja messingille.

**Sopii:**

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

**Tekninen kuvaus**

Suositteltu kierrosluku	2300 min <sup>-1</sup>
Alkureiän Ø	7,3 mm
Materiaalin paksuus	0,7 - 2,5 mm

Varren Ø	8 mm
Suosittelun käyttöteho	1,5 kW
Tuotetyyppi	kitkapora