

**Kitkapora vakio (kauluksella) Uni, Kierre: M5****Tilastiedot**

Tilausnumero	080751 M5
GTIN	4069515008624
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora vakio (kauluksella).

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille ja messingille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,5 mm
Suosittelut käyttöteho	1 kW
Suosittelut kierrosluku	2600 min ⁻¹

Materiaalin paksuus	0,7 - 2,5 mm
Varren Ø	6 mm
Tuotetyyppi	kitkapora