

**Garant****Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, HSK-T 63,  
Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318622 25
GTIN	4069515009010
Tuoteluokka	31G

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

**GARANT** - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT Econ avulla.

Kapea muotoilu parantaa käytettävyyttä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	130 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	88 mm
B	25 mm
Ulko-Ø D	78 mm

Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin