

Garant**Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, HSK-T 63,
Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318624 25
GTIN	4069515009027
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT Econ avulla.

Kapea muotoilu parantaa käytettävyyttä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	78 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Kiinnityspituus L ₁	88 mm
B	25 mm

Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin