

Garant**Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, PSC 63,
Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318861 25
GTIN	4069515009034
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT Econ avulla.

Käyttö:

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

B	25 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Kiinnityspituus L ₁	88 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulko-Ø D	78 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2

Sisäjäähdytys

kyllä

Tuotetyyppi

Työkalunpidin