

**KOMET®-rouhintäterä Muoto g, Tyyppi: B01****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240074 B01
GTIN	4047109016415
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi**.

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Lastuava aine: HSS Co 10

Poraussyvyys: 20 mm

Porauksille, Ø alkaen: 3 mm

Kokonaispituus: 60 mm

Varren Ø: 8 mm

Tekninen kuvaus

Poraussyvyys	20 mm
Porauksille, Ø alkaen	3 mm
Kokonaispituus	60 mm
tyyppi	B01
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

