



## Sädekääntöterä 12° HSS/Co5, H7, Säde: R4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	240030 R4
GTIN	2050001099426
Tuoteluokka	29W

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikilta puolilta hiottu ja kaikissa neljä samaa sädettä. Takaa hiotut terät ja lastunmurtajat, mitä parhaimmat lastuamisolosuhteet koko säteellä.

**Rintakulma 12°** soveltuu yleiskäyttöön.

#### Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

### Tekninen kuvaus

Säde r <sub>1</sub>	R4
Lastuava aine	HSS Co 5
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen