

**KOMET®-loveamisterä HSS-Co5, Leveys b: A4,15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240020 A4,15
GTIN	4047109015784
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Käyttö:**

Varmistinrenkaiden (SEEGER®-renkas) ulkopuolisten urien valmistukseen. Terän leveys vastaa lukkorengasurien voimassa olevaa toleranssia H11. Terät tarvitsee hioa uudelleen vain otsapuolelta.

Tekninen kuvaus

Seeger-renkaan leveydelle	4 mm
Sopiva pidin	A1/2A
Korkeus h	16 mm
Leveys b	4,15 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Lastuava aine	HSS Co 5
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen