

**T-uraruuvi (8.8.) täydellinen, Tyyppi: 1616100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375301 1616100
GTIN	4069515011914
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

T-uraruuvi, nuorrutettu, musta, lujuusluokka 8.8.

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, sis. aluslevyn nro 375341

Erikoistarvike:

Aluslevyt, katso nro 35341 ja korkeat mutterit, katso nro 375386.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

Kierteen pituus b	60 mm
Kierre G	M16
kapea sivun leveys a	15,7 mm
Sivun leveys e	25 mm
Tyyppi	787
Pituus L	100 mm
T-uran nimellismitta	16 mm

Korkeus k	9 mm
Tuotetyyppi	Uraruuvi