

**Kitkapora vakio (kauluksella) Inox, Kierre: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080752 M10
GTIN	4069515014311
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa.

Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora vakio (kauluksella), käytettäväksi ruostumattomille materiaaleille.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

Suosittelut käyttöteho	1,7 kW
Suosittelut kierrosluku	2100 min ⁻¹
Varren Ø	10 mm

Materiaalin paksuus	0,7 - 1 mm
Alkureiän Ø	9,3 mm
Tuotetyyppi	kitkapora