

**Säädettävä kiinnitysrauta, Uraleveys a: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370690 12
GTIN	4069515014458
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

Karkaistu, musta.

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi.

Huomautus:

T-uraruuvi nro 375301 tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Korkeus H	19 mm
Kärjen etäisyys e urasta	21 mm
Tyyppi	6314V
Leveys B	38 mm
Pituus L	110 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1212100

Uran pituus f	45 mm
Uraleveys a	12 mm
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta