

**T-uraruuvi (8.8.) erillinen, Tyyppi: 2220150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375306 2220150
GTIN	4069515014687
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

T-uraruuvi, nuorrutettu, musta, lujuusluokka 8.8.

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt, katso nro 35341 ja korkeat mutterit, katso nro 375386.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

Kierre G	M20
kapea sivun leveys a	21,7 mm
Kierteen pituus b	95 mm
T-uran nimellismitta	20 mm
Pituus L	150 mm
Korkeus k	14 mm
Tyyppi	787

Sivun leveys e	35 mm
Tuotetyyppi	Uraruuvi