



## Ruuvitaltta uraruuveille, 3K-SwissGrip Evo -kahva, Terän leveys b: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660042 10
GTIN	7610733296781
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Porrastetut tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

**SwissGrip Evo** -voimakahva mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Väsymätön työskentely muunnetun pyöreän muodon ansiosta. Huipputekninen 3K-materiaali parantaa kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. Kahvoissa värikoodaus "Rainbow", joka nopeuttaa oikean koon löytämistä

#### Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	300 mm
Terän pituus	180 mm
Terän paksuus a	1,6 mm
Teränkärki	musta

Terän nimitys	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Kahvamateriaali	Elastomeeri
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta