

 KOMET**KOMET® sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 55, Whitworth, Tyyppi: B04****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 240088 B04    |
| GTIN         | 4047109017115 |
| Tuoteluokka  | 24H           |

**Kuvaus****Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi.**

**Lastuava aine:**

**HSS/Co10** – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

**Huomautus:**

**Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.**

**Tekninen kuvaus**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| tyyppi                | B04                    |
| Kokonaispituus        | 75 mm                  |
| Nousulle              | 16–50 kierrettä/tuuma  |
| Porauksille, Ø alkaen | 9 mm                   |
| Poraussyvyys          | 45 mm                  |
| Varren Ø              | 8 mm                   |
| Lastuava aine         | HSS Co 10              |
| Tuotetyyppi           | Leikkuupala upotukseen |