

**CNMG 160612, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
lastunmurtaja	PH
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä