

 KOMET**KOMET®-kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W80: 10-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236607 10-010
GTIN	4047109204331
Tuoteluokka	24R

Kuvaus**Huomautus:**

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 040204-01

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,07 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	10-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 040204-01
Sarja	KUB Pentron®
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK6115
tyyppi	GG(G)
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		