

 KOMET**KOMET® sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 60° (metrinen), Tyyppi: B06****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240084 B06
GTIN	4047109017054
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi.**

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	14 mm
tyyppi	B06
Poraussyvyys	60 mm
Kokonaispituus	95 mm
Nousulle enintään	3 mm
Varren Ø	10 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen