

**Teräksinen sisäSORVAUSPIDIN A.. SCLCR 95° kääntöterille CC.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Tuoteluokka	25U

**Kuvaus****Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	27 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kääntö terän ruuvi	269022 3
ISO-koodi pidin	A25S SCLCR/L09
Terän koko	9 mm
Keskisiirto $L_3$	13,5 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus $L_2$	24 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren $\varnothing$ $D_s$	25 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/260028-25/09>

---