

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm
Terän koko	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Pään pituus L <sub>1</sub>	10 mm
ISO-koodi pidin	E12M SCLCR/L06
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500