

**CNMM 120408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 120408 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PX
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 11 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
lastunmurtaja	PX
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä