

**Garant****Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNR 93° kääntöterille DN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250602 25/15
GTIN	4045197657022
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

**Kuvateksti:**

Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.  
Kohdistus asteikon sisällä takaa tarkan jäähdytysaineen syötön.

**Etu:**

**Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.**

**Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä vaihtoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 30
Kynsi	259038 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	46 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 1

Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Terän koko	15 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525X15
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	117,5 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250602-25/15>