

**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 10 mm

ISO-koodi pidin: A10L SCLCR/L06

Asetuskulma κ: 95 astetta

Sopiva kääntöterä: CC.. 0602..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 12 mm

Keskisiirto L₃: 6 mm

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	6 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 2
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	A10L SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Terän koko	6 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	10 mm

Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269405
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269022 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8