

Garant**Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNL 93° kääntöterille DN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Etu:

Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.

Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.

Vähennä vaihtoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 30
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kynsi	259038 7
Pään pituus L ₁	46 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Varren koko	20 mm

ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2025X15
Ruuvi aluslevylle	259025 1
Terän koko	15 mm
Kokonaispituus L	105 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250603-20/15>