

**Garant****Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNL 93° kääntöterille DN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250603 25/15
GTIN	4045197657046
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

**Etu:**

**Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.**

**Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä vaihtoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	15 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 1
Kynsi	259038 7
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525X15
Pään pituus L <sub>1</sub>	46 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm

Aluslevy	259031 30
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	117,5 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250603-25/15>