

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNL 93° kääntöterille DN.. vasen****Tilastiedot**

Tilausnumero	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525M15
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Pään pituus L ₁	46 mm
Kynsi	259038 7
Varren koko	25 mm
Terän koko	15 mm
Aluslevy	259031 29
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Vasen

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Aluslevy Tyyppi 29	259031 29
Kiinnitysrauta Tyyppi 6	259038 6
Kiinnitysrauta Tyyppi 7	259038 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15