

Garant**Eco-kääntöteränpidin PDJNR 93° kääntöterille DN. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Kuvateksti:

Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.

Kohdistus asteikon sisällä takaa tarkan jäähdytysaineen syötön.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 1620X11
Pään pituus L ₁	33 mm
Kiinnitysvipu	259015 4
Aluslevy	259031 12
Varren koko	16 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 4

Jousi	259046 2
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250604-16/11>