

Garant**Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DDJNR 93° kääntöterille DN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Kuvateksti:

Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.
Kohdistus asteikon sisällä takaa tarkan jäähdytysaineen syötön.

Etu:

Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.

Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.

Vähennä vaihtoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Pään pituus L ₁	46 mm
Terän koko	15 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2025X15

Aluslevy	259031 30
Kynsi	259038 7
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 1
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	105 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250602-20/15>