

Garant

eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 16/11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Tuoteluokka	21U

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PDJNR/L 1620X11

Sopiva kääntöterä: DN.. 1104..

Toimintaleveys L₄: 25 mm

Pään pituus L₁: 33 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

Aluslevy: 259031 12

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 12
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 4
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Jousi	259046 2

Kiinnitysvipu	259015 4
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 1620X11
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	33 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 4	259018 4
Kiinnitysvipu Tyyppi 4	259015 4
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Aluslevy Tyyppi 12	259031 12
Jousi Tyyppi 2	259046 2