

**KOMET®-kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W80: 12-010****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236607 12-010 |
| GTIN | 4047109187627 |
| Tuoteluokka | 24R |

Kuvaus**Huomautus:**

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 050204-01

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| merkintä | 12-010 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,1 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 050204-01 |
| Sarja | KUB Pentron® |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Laji | BK6115 |
| tyyppi | GG(G) |
| Lastuava aine | KM |

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| GG(G) | soveltuu | 120 m/min | K |
| märkä enintään | soveltuu | | |