

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W80: 46-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236608 46-010
GTIN	4047109204508
Tuoteluokka	24R

Kuvaus

KOMET®-kääntöterä 46-010 ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 130508-01
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,13 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	46-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 130508-01
Sarja	KUB Pentron®
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7710
tyyppi	Alu
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	220 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		