

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W80: 24-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236608 24-010
GTIN	4047109181069
Tuoteluokka	24R

Kuvaus

KOMET®-kääntöterä 24-010 ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 080308-01
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,13 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	24-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080308-01
Sarja	KUB Pentron®
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7710
tyyppi	Alu
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	220 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		