

**Garant**
**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 32/12mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
ISO-koodi pidin	A32S SCLCR/L12
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Terän koko	12 mm
Aluslevyn ruuvi	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Aluslevy	269005 6
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	31 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 6	269005 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500