

**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 25 mm

ISO-koodi pidin: A25S SCLCR/L09

Asetuskulma κ: 95 astetta

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 27 mm

Keskisiirto L₃: 13,5 mm

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	27 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	A25S SCLCR/L09
Keskisiirto L ₃	13,5 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 3
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm

Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3
Kiinnitysruuvi	269406