

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kiinnitysvipu	259015 7
Terän koko	11 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 4
Keskisiirto L ₃	18,5 mm
ISO-koodi pidin	A25R PDUNR/L11
Aluslevy	259031 7
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D ₅	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Jousisokkarisarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500